

SDGsに
最適な洗剤

介護 マルチ洗剤

手に
やさしい

消臭 と 除菌

クリーニング使用可能素材一覧

生分解性
クリーナー28日後、
90%以上分解

全ての素材に使用可能です。
腐食・変色なし。輪ジミ・涙目(縦に白抜けする)が出来ても、再度噴霧すると取れます。
使用できない素材は、水で色落ちする本革の財布と名刺入れ・古い畳・漆。木製家具のニスに油なので取れて艶が無くなります。(ソファ・イスなどの合成繊維は、10年前のワイン・コーヒーの汚れも落ちます)

除去の内容

タイヤ痕・機械油・植物油・水性の汚れ・染まっていないもの・
変色していないものの除去可能



介護 マルチ洗剤を使用するメリット

- 水洗いが不要な為作業時間が1/3以下で済む。
- 車のワイパーが5年以上寿命が延びる。

500mLの
ガンスプレー使用の時

重度の汚れ

原液使用

中度の汚れ

5倍希釈

軽度の汚れ

10倍希釈

使用可能素材(洗浄のコツは10分以上つけ置き)腐食・変色・色落ちなし

- 介護用車椅子のアルミ・タイヤ・ポリエステル・ナイロン
- 全ての天然繊維・合成繊維・ビニール、カーペット・ソファ・イス・衣服等
- 御影石・大理石・トラバーチン・ライムストーン・テラゾー・レンガ・砂岩・セラミック・ラスタールタイル等の全ての石材
- ワックスの塗布されたPタイルやフローリングなどの床面(10倍希釈液使用)
- トイレの鏡・床・壁・カバー・ウォシュレットの便座・陶器・洗面台・ユニットバス
- 壁紙(布・ビニール)
- 冷蔵庫等の電気製品・スチール家具
- 携帯の画面・液晶テレビ(原液での使用は、白く残る場合があるため10倍希釈液使用)
- 革製品のソファ・イス・革ジャン(カビも除去)
- 自動車ガラス・ボディー：アルミホイール・ディスクブレーキ・ウォッシャー(100mL)液用に入れると油膜除去
- エスカレーター・のゴム・樹脂・プラスチック・床の鉛、エレベーター内外のステンレス・スイッチ
- リノリウム・化学床・フローリング・畳・点字ブロック
- 鏡・窓ガラス(熱線吸収)・フロートガラス・透明ガラス・シャンデリア
- 水性・油性塗料の面が剥がれない
- プラスチック・樹脂(子供のオモチャ等)・ペット用ケージ(糞尿の臭い除去)
- 貴金属・ネックレス・パール(艶が出る)

